


12755 MHE-250W/4200K

Lampa metalohalogenkowa

5905339127556



Lampy metalohalogenkowe Kanlux MHE pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: MH

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Bańka: brak

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Szerokość [mm]: 46

Wysokość [mm]: 255

Głębokość [mm]: 46

Średnica [mm]: 46

Moc znamionowa [W]: 250

Materiał: szkło

Barwa światła: biała

Trzonek (Źródło światła): E40

Znamionowa trwałość lampy [h]: 12000

Prąd znamionowy lampy [A]: 2.1

Znamionowy strumień świetlny [lm]: 23000

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 250


Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 23000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

12755 MHE-250W/4200K

Lampa metalohalogenkowa



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4200
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 250
Moc w trybie czuwania (Psb): 0
Wskaźnik oddawania barw: 65
Współrzędne chromatyczności (x): 0.375
Współrzędne chromatyczności (y): 0.392
Deklaracja równoważności mocy [W]: 1177

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25
Masa jednostkowa netto [g]: 170
Gramatura [g]: 231.6
Waga sztuki brutto [g]: 192
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 26
Waga kartonu [kg]: 5.79
Szerokość kartonu [cm]: 26.5
Wysokość kartonu [cm]: 30
Długość kartonu [cm]: 26.5
Objętość kartonu [m³]: 0.021068

INFORMACJE DODATKOWE:

- lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych

